



## 铜缆面板



86型单口面板



86型双口面板



四口面板

### 产品描述

维谛技术(Vertiv)多种规格面板, 适合Keystone卡口数据模块、语音模块, 应用于工作区布线子系统。

### 生产标准及规范

- ISO/IEC 11801
- TIA/EIA-568-2.D
- EN50173

### 产品特征

- 单/双口86型面板采用阻燃聚碳酸酯材料
- 平面设计, 不占用工作区域面积和空间, 适合于各种狭小区域的跳线拔插
- 标签框带透明有机塑料档片, 方便编号管理和维护使用, 便于识别数据和语音端口
- 组合式结构, 前后双层面板设计, 外形美观, 避免固定螺丝孔外露
- 多颜色标签, 有利于用户信息端口色彩管理

### 应用

- 工作区用户插座
- 集中点/多用户插座

### 包装

- 1个/袋, 单独包装在硬纸盒中(附用户标识、安装螺钉等), 外箱

## 光纤面板



86型单口光纤面板



86型双口光纤面板



光纤出线盒



Keystone光纤模块

### 产品描述

维谛技术(Vertiv)光纤面板和出纤盒是实现光纤到桌面解决方案的用户终端产品,内部空间设计合理。用于家庭或工作区,完成光纤的接入及端口输出,可充分满足光纤弯曲半径的要求,并保护好进出光纤,为纤芯提供安全的保护,适当的曲率半径,允许少量冗余光纤的盘存,实现FTTD(光纤到桌面)系统应用。

### 产品特征

- 用于家庭(FTTH)或工作区(FTTD)光纤接口
- 配合Keystone支架,可安装接口类型:LC、SC常用型号适配器
- 多媒应用,支持所有维谛技术(Vertiv)Keystone卡口信息模块
- 配有标识条,方便编号管理和维护使用
- 与86国标底盒配套使用,允许少量冗余光纤的盘存
- 前后双层面板设计,外形美观,避免固定螺丝孔外露
- 外凸式设计,增加面板后的空间,便于施工

### 生产标准及规范

- ISO/IEC 11801
- TIA/EIA-568-C.3

### 应用

- 光纤到桌面
- 光纤入户

### 包装

- 1个/袋,单独包装在硬纸盒中(附用户标识、安装螺钉等),外箱



#### 关于维谛技术 (Vertiv)

维谛技术 (Vertiv, NYSE: VRT) 致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术 (Vertiv) 帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战, 提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Architects of Continuity™ 恒久在线, 共筑未来! 如需了解更多的信息, 欢迎访问Vertiv.com

#### 维谛技术有限公司

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B2 栋

电话: (0755)86010808

邮编: 518055

售前热线: 400-887-6526

售后热线: 400-887-6510

